

 Atlas Copco

Perslucht-naaldenbikhamer, Type: P2541



Bestelgegevens

Bestelnummer	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte **naaldenbikhamer** voor het verwijderen van laslakken, roest en verf. **Naalden wisselen zonder gereedschap. Sterk trillingsdempende** eigenschappen voor optimale zekerheid bij elke toepassing.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte	370 mm
Geluidsproductie	85 dB(A)
Slagfrequentie	40 Hz
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale vibratie volgens EN	3,1 m/s ²
Gewicht	2,35 kg
Fabrikantnummer	P2541
Maximale luchtbehoefte	480 l/min
Persluchtaansluiting	1/4 inch

Draadaansluiting	BSP
Producttype	Naaldenbikhamer

Accessoires

Set naalden Afmeting 180 mm	079729 180
-----------------------------	------------