

HWPickardt

Schijfslagstempel 0 – 9, Letterhoogte: 5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085465 5
GTIN	4250191110224
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale kwaliteit door CNC-gravure en slagkopveredeling. Gebruiksvriendelijk door ingegraveerde markering en geërodeerde slagvlakken. Schijfbreedte = letterhoogte + 3 mm.

Toepassing:

Handzame oplossing voor het variabel signeren van materialen tot een **sterkte van 1200 N/mm²**.

Opmerking:

Letterschijfslagstempels (3 schijven) of met speciale tekens zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Letterhoogte	5 mm
Kernboring-Ø	10 mm
Schijfslagstempel-buiten-Ø	78 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1200 N/mm ²
Producttype	Schijfslagstempel

