

TRICOFLEX**Gewapende slang blauw, soft, PVC, Lengte 50 m, Slang binnen-Ø: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080036 9
GTIN	3506111047325
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik -15°C tot 60°C . Super Nobelair Soft, **zeer flexibel dankzij Full-Soft-technologie** ook bij lage temperaturen. Voor gebruik binnen en buiten. Werkdruk 15 bar.

Technische beschrijving

Materiaal	PVC-slang drielaags, verstevigd met polyestervezel
Temperatuurbereik	$-15 - 60^{\circ}\text{C}$
Kleur	blauw
Slang buiten-Ø	15 mm
Slang binnen-Ø	9 mm
Slanglengte	50 m
Maximale werkdruk	15 bar
Productnaamattribuut	Lengte 50 m
Producttype	Slang

