

**Garant****Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 350/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171000 350/10
GTIN	4045197094834
Artikelklasse	11R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT** – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Vertanding: Normaal

Breedte: 32 mm

Dikte: 1,6 mm

Spangat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

Breedte	32 mm
Spangat-Ø	8,5 mm
Tanden per inch	10
Dikte	1,6 mm
Lengte L	350 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezaagblad

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
--	---------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
nat maximaal	geschikt