

Garant**Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 550/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171000 550/8
GTIN	4045197095039
Artikelklasse	11R

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Vertanding: Normaal

Breedte: 45 mm

Dikte: 2,25 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

Technische beschrijving

Breedte	45 mm
Lengte L	550 mm
Spangat-Ø	10,5 mm
Dikte	2,25 mm
Tanden per inch	8
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	---------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
nat maximaal	geschikt