

**Kogelkraan met hendel, Binnendraad-Ø: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080026 3/8
GTIN	4047322244824
Artikelklasse	08A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kogelkraan van vernikkeld messing (met hendel).

**Toepassing:**

Voor installaties met gasvormige en deels vloeibare media met lagere drukken (tot 16 bar), zoals perslucht- en hydrauliekinstallaties in de machinebouw of in de besturings- en regeltechniek. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

**Technische beschrijving**

Binnendraad-Ø	3/8 inch
Producttype	Kogelgewricht