

**Garant****Precisie-verzinkboor 90°, TiN, Buiten-Ø Dc: 63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150396 63
GTIN	4045197087065
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

alle verzinkboren radiaal achtergeslepen. De spaanruimtes zijn tot maat 31 uit massief materiaal geslepen. De snijhoek op de tandborst verandert overeenkomstig de verzinkboor-Ø, zodat de spaan optimaal wordt gevormd op elke plaats waar de snijkant aangrijpt. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij.

Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Verzinkboor-bits met schacht 6,3 mm (1/4 inch) zie groep 67.

**Technische beschrijving**

Voorboor-Ø	16 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	16 mm
Buiten-Ø	63 mm
Totale lengte L	180 mm
Morseconus MK	4
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiN
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	34 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
CuZn	geschikt	80 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		