

Garant**Handafbramer 90°, Buiten-Ø: 16,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150400 16,5
GTIN	4045197087089
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkboor met drie snijkanten met handvriendelijk kunststof greep. Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het **handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.**

Opmerking:

Voor het zuiver afbramen en verzinken van boringen. Bijzonder waardevol bij montagewerkzaamheden. Voor andere handafbramers, zie groep 83.

Technische beschrijving

Buiten-Ø	16,5 mm
Totale lengte	138 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,2 mm
Lengte van greep	105 mm
Aantal snijkanten Z	3
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		