

**Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085920 20
GTIN	2050000965203
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

**Technische beschrijving**

Nominale houdkracht	90 N
Hoogte	6 mm
Ø	20 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Gewicht	15 g
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Materiaal magneetkern	SmCo <sub>5</sub>
Producttype	Platte grijpermagneet

