

Garant**Machine- zaagblad voor Kasto, HSS, Lengte L / tanden per inch: 575/8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 171150 575/8 |
| GTIN | 4045197095329 |
| Artikelklasse | 11R |

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Opmerking:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).

Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

Vertanding: Normaal

Breedte: 50 mm

Dikte: 2,5 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-----------------|
| Spangat-Ø | 10,5 mm |
| Lengte L | 575 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Tanden per inch | 8 |
| Vertanding | Normaal |
| Snijmateriaal | HSS |
| Producttype | Machinezaagblad |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |