

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085910 10
GTIN	2050000965043
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Hoogte	4,5 mm
Nominale houdkracht	4 N
Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	10 mm
Gewicht	2 g
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

