

bimos

Werkdraaistoel neon, kunstleder, met wielen, laag, Kleur: GREY**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. Zitting en rugleuning met kunstlederen bekleding, comfortabel en zacht. Afwasbaar en gemakkelijk te onderhouden, ongevoelig voor oliën en desinfectiemiddelen.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele arMLEUNINGEN, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Zittingbreedte	470 mm
Synchronmechanisme	ja

Kleur zittingmateriaal	zwart
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Rugleuning hoogte	570 mm
Rugverstelling met permanent contact	nee
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Norm	DIN 68877
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Serie	Neon
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Materiaal zitting	Kunstleder
Lendeondersteuning	ja
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Kleur band	grijs
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel