

bimos

Werkdraaistoel neon, stof, met wielen, laag, Kleur: GREY**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. Zitting en rugleuning met zachte stoffen bekleding. Comfortabel, sterk en ademend.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele arMLEUNINGEN, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Rugverstelling met permanent contact	nee
Lendeondersteuning	ja

Kleur zittingmateriaal	zwart
Rugleuning hoogte	570 mm
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Norm	DIN 68877
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Serie	Neon
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Zittingbreedte	470 mm
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Materiaal zitting	Stof
Synchroonmechanisme	ja
Kleur band	grijs
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel