

bimos

**Werkdraaistoel neon, Supertec, met wielen, laag, Kleur: ORANGE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Artikelklasse	96J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.

Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.

**Norm:****DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

**Technische beschrijving**

Rugverstelling met permanent contact	nee
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer

Rugleuning hoogte	570 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart
Materiaal zitting	Supertec
Zittingbreedte	470 mm
Serie	Neon
Norm	DIN 68877
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Synchroonmechanisme	ja
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Lendeondersteuning	ja
Kleur band	oranje
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel