


**eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 278016 25 |
| GTIN | 4062406381721 |
| Artikelklasse | 22B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Insteekdiepte t_{max} | 21 mm |
| Totale lengte L | 129 mm |
| Functiebreedte L_4 | 25 mm |
| Bout | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
| Koplengte L_1 | 39 mm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Klemdraaihouder |

