

**Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278015 16
GTIN	4062406381370
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

Koplengte L_1	39 mm
Schachtgrootte	16 mm
Insteekdiepte t_{max}	21 mm
Totale lengte L	109 mm
Steekbreedte w	3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Bout	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Functiebreedte L_4	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

