


**eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 25mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 278018 25     |
| GTIN          | 4062406381783 |
| Artikelklasse | 22B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

**Technische beschrijving**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Koplengte $L_1$          | 30 mm                |
| Schachtgrootte           | 25 mm                |
| Totale lengte L          | 120 mm               |
| Bout                     | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
| Steekbreedte w           | 3 mm                 |
| Steekbreedte w           | 4 mm                 |
| Insteekdiepte $t_{max}$  | 12 mm                |
| Functiebreedte $L_4$     | 25 mm                |
| Inzetsoort               | links                |
| Inwendige koeling        | ja                   |
| axiaal insteken mogelijk | nee                  |
| Producttype              | Klemdraaihouder      |

