

**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278024 25
GTIN	4062406381677
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
t_{max} Binnenbewerking	5 mm
Totale lengte L	200 mm
Bout	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Middenverplaatsing L_3	12 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	50 mm
Steekbreedte w	3; 4 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

