

Garant**eco-Steekzwaard voor radiale insteek, links, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274106 4
GTIN	4062406384364
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Houder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	4 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	32 mm
Totale lengte L	84 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

