

Garant**eco-Steekzwaard voor radiale insteek, links, Steekbreedte w: 5/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274120 5/6
GTIN	4062406384449
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Houder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5; 6 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	40 mm
Totale lengte L	122 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

