



## Machinezagblad, Ko-Bi3, Lengte L / tanden per inch: 300/10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Artikelklasse	16E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**KOMET bi-metaal** – tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

#### Opmerking:

**KOMET** HSS-zagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° – speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.

### Technische beschrijving

Tanden per inch	10
Dikte	1,25 mm
Lengte L	300 mm
Breedte	25 mm
Spangat-Ø	8,5 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Ko-Bi3
Producttype	Machinezagblad

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt