



Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET07



Bestelgegevens

Bestelnummer	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	9 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Koplengte L ₁	22,5 mm
Koplengte L ₁	27,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
ISO-code houder	A0810H SDUCR07
ISO-code houder	A1012K SDUCR07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Halsbreedte L ₄	8 mm

Halsbreedte L ₄	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	125 mm
Middenverplaatsing L ₃	6,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang