

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085910 13
GTIN	2050000964763
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	10 N
Hoogte	4,5 mm
Ø	13 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Gewicht	3 g
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

