

Garant GRIDLINE

Inzetbakken-assortiment, 20×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/3



Bestelgegevens

Bestelnummer	950460 50/3
GTIN	4062406388829
Artikelklasse	9GB

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

T.b.v.:

Lades 20×24G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K hoogte 25 mm nr. 951415: 8 × gr. 6×6/4; 4 × gr. 6×6/2; 4 × gr. 2×6/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 1 × gr. A; 3 × gr. C

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Materiaal	kunststof
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Inzetbakken hoogte	25 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Breedte in G	20
Diepte	600 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	25 mm
Diepte in G	24
Gewicht	1,321 kg
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Lade inzetbak

Accessoires

Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/2	951415 6X6/2
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type A	951275 A
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4