

BENNING**Spanningzoeker DUSPOL®, Apparaattype: DIGITAL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanningsmeting AC met meetprocedure **True RMS** (echte effectieve waarde).

Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk. Slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.

De spanningsweergave vanaf 50 V kan ook bij lege of verwijderde batterijen functioneren.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten). voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen **met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar).**

Toegestaan voor spanningstest op **installaties tot 1000 V.** Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Levering:

1× spanningzoeker nr. 473105 ANALOOG resp. DIGITAAL.

1× draagtas nr. 473336 B.

Technische beschrijving

Trilalarm	ja
Fabrikantnummer	DIGITAL
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibratie	I1
Contactloze kabelbreukdetector	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Weerstand	0,1 - 300 kΩ
Meetpuntverlichting	ja
Weergavebereik AC	1 - 1000 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Doorgangsmeting	akoestisch/led
Diode	0,3 - 2 V
Weergave	LCD (verlicht) / LCD
Energievoorziening	Batterijvoeding
Test draaiveldrichting	Led
Frequentiemeting	1 - 1000 Hz
Fasetest	LED
IP-klasse	IP 65
Weergavebereik DC	1 - 1200 V
Polariteitstest	LCD
Voeding	2x nr. 081561 gr. LR3
Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

SpanningzoekerDUSPOL® Apparaattype DIGITAL	473105 DIGITAL
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Draagtas Duspol Type B	473336 B