




Set uitdraairingen voor bekken RotoRi, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	315910 S
GTIN	2050002053113
Artikelklasse	30N

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de speciale, gepatenteerde constructie van de uitdraairingen met **bochtensegmenten** is een traploze instelling van de bekken mogelijk om de benodigde diameter te realiseren. De in de set opgenomen, gepatenteerde flexibele RotoFix spanpennen maken het mogelijk om de grote toleranties van de schroefverzinkingen in de spanbekken van zeer uiteenlopende producenten door een verstelbereik van 2 mm te vereffenen. Er is geen nabewerking van de schroefverzinkingen nodig.

Voordeel:

- **Binnen- en buitenspanning met 1 ring.**
- **Traploos spanbereik.**
- **1/10 mm nauwkeurige aanzet van de draai-diameter.**
- **Lage instelkosten dankzij RotoFix spanpennen.**
- **Grote kostenbesparing op spanbekken.**
- **Optimale toegankelijkheid van het draaigereedschap.**
- **Snel en flexibel gebruik.**

Toepassing:

Met de ringen van hoogvast speciaal staal is het mogelijk om zachte spanbekken nauwkeurig onder spandruk uit te draaien of harde spanbekken uit te slijpen. Toepasbaar bij binnen- of buitenbewerking van de bekken.

Levering:

Plaatstalen houder, RotoFix premium-bouten en RotoFix ringen. 20 ringen en telkens 3 pennen M8 / M10.

Opmerking:

Op aanvraag ook voor 4- en 6-beks kop leverbaar.

Technische beschrijving

Binnenspan-Ø	25 - 121 mm
Buitenspan-Ø	39 - 153 mm
Geschikt voor verzinkboring draaibekken	M8
Geschikt voor verzinkboring draaibekken	M10
Geschikt voor klauwplaat-Ø	80 - 200 mm
Producttype	Uitdraairing voor bekken