

**Garant****'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, rechts, Ø DC: 18mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268404 18
GTIN	4062406392482
Artikelklasse	21X

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Cilinderschacht.

**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

## Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	27 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 09..
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Nominale Ø D	18 mm
Totale lengte L	135 mm
Serie	"4 in 1"
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling

ja

Producttype

Boorstang