

**Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, Binnendraad-Ø: 1/2inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olieverniveelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, met drukregelaar, olieverniveelaar en filter.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olieverniveelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Binnendraad-Ø	1/2 inch
Hoogte (H)	248 mm
Totale lengte (L) als 2-delige conditioneringsunit	136 mm

Producttype

Conditioneringsunit

Accessoires

Polycarbonaatreservoir voor olievoorziening Glas-Ø 53 mm	080023 53
Hoekbevestiging met 2 schroeven Type ZW33	080025 ZW33
Polycarbonaatreservoir voor filter Glas-Ø 53 mm	080024 53