



Digitale schuifmaat ZEUS, Meetbereik: 2500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415405 2500
GTIN	4010995009120
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte en robuuste schuifmaat met liniaal van carbon en geleidingselementen van gehard staal.

Meetvlakken en mesvormige meetpunten van gehard, roestvrij staal met TiN-coating. Inclusief vastzetschroef en fijninstelling.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 08 1560 gr. CR2032, houten box.

Accessoires:

Aansluitkabel nr. 49 8950, werkstuksteunen en andere adapters op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	2500 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	200 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,07 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1

Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 3000 mm

021000 3000