

**2-Punts snelmeetgereedschap PULSAR, Maximaal meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428040 200
GTIN	2050002079632
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiel snelmeetgereedschap voor metingen in de serieproductie. Uitstekende herhalingsnauwkeurigheid voor het meten van binnen- en buitenmaten tot 330 mm. De basis van gehard edelstaal zorgt voor stabiliteit en nauwkeurige meetresultaten.

Levering:

Meetgereedschap inclusief toestel, fijnmeetklok meetbereik 0,01 mm, verwisselbare tasters Ø 10 mm, hardschalen koffer.

Accessoires:

Verschillende tasters op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

3-punts snelmeetgereedschap op aanvraag verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Lengte	255 mm
Maximaal meetbereik	200 mm
Breedte	150 mm
Maximale afwijking	0,001 mm
Verpakking	stevige box
Producttype	2-punts meetgereedschap

