



2-Punts snelmeetgereedschap PULSAR, Maximaal meetbereik: 330mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428040 330
GTIN	2050002079649
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel snelmeetgereedschap voor metingen in de serieproductie. Uitstekende herhalingsnauwkeurigheid voor het meten van binnen- en buitenmaten tot 330 mm. De basis van gehard edelstaal zorgt voor stabiliteit en nauwkeurige meetresultaten.

Levering:

Meetgereedschap inclusief toestel, fijnmeetklok meetbereik 0,01 mm, verwisselbare tasters Ø 10 mm, hardschalen koffer.

Accessoires:

Verschillende tasters op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

3-punts snelmeetgereedschap op aanvraag verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte	406 mm
Breedte	180 mm
Aflezings	0,01 mm
Maximale afwijking	0,001 mm
Maximaal meetbereik	330 mm
Verpakking	stevige box
Producttype	2-punts meetgereedschap

