



## Kartelgereedschap links, Schachtgrootte: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290019 10
GTIN	4030741660665
Artikelklasse	29H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.  
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

- **Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.**
- **Synchroonspindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogte.**

### Technische beschrijving

voor kartelbreedte b	4 mm
voor kartel- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	15 mm
Werkgebied	0 - 15 mm
Schacht hoogte	10 mm
Schacht breedte	10 mm
Asje	299910 6
voor kartelboring- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	4 mm
voor kartelprofiel	RAA 2×AA
voor kartelprofiel	RBL 2×BR
voor kartelprofiel	RBR 2×BL
voor kartelprofiel	RAA 1×AA

voor kartelprofiel

RGE30° BL/BR30°

Producttype

Kartelgereedschap