



Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 6



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 338420 6 |
| GTIN | 4045197812285 |
| Artikelklasse | 32H |

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| Verlengstuk L ₂ | 60 mm |
| Voor nominale schroefdraad-Ø d ₁ DIN 371 | M8 |
| Voor nominale schroefdraad-Ø d ₁ DIN 374/376 | M11 |
| Verlengstuk L ₃ | 130 mm |
| Verlengstuk Ø D ₃ | 8 mm |
| Verlengstuk K ₂ | 6,2 mm |
| Voor draadschacht-Ø d ₂ | 8 mm |

Producttype

Verlengstuk