



Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 6L



Bestelgegevens

Bestelnummer	338420 6L
GTIN	4045197812292
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Verlengstuk $\varnothing D_3$	8 mm
Verlengstuk L_3	230 mm
Verlengstuk L_2	80 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	8 mm
Verlengstuk K_2	6,2 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 371	M8
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M11

Producttype

Verlengstuk