

Garant**Profieldrukpen binnen Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profiel:
IP25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293017 IP25
GTIN	4062406396770
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Torx® Tuimelen Buitendiameter	3,4 mm
Snijmateriaal	HSS
Voorboor-Ø	3,6 mm
L	4 mm
Tolerantie	0,005 tot +0,02 mm
Profiel	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap