

**Garant****Profiel drukpen binnen Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profiel:  
IP40mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293017 IP40
GTIN	4062406396794
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
L	5 mm
Voorboor-Ø	5,4 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	6,6 mm
Tolerantie	0,0 tot +0,02 mm
Profiel	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap