



## Combi-verzinkboorhouder, Maat / schachtmaat: 2MK2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	156720 2MK2
GTIN	4033591011502
Artikelklasse	16C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Slechts 4 houdermaten dekken een bereik van 5 mm tot 66 mm** (tot 85 mm af fabriek leverbaar). Verzinkboor en geleidepen kunnen binnen **één** maat **willekeurig worden gecombineerd**, de geleidepen kan zonder losdraaien van de verzinkboor worden gewisseld. Gehard en geslepen. Verzinkboor en pen worden elk door één schroef vastgeklemd, de verzinkboor wordt bovendien door een pen tegen verdraaien geborgd.

#### Toepassing:

**Voor DIN-verzinkingen**, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

**Voor doorlopende getrapte boringen** zijn geleideboren in 2 lengtes af fabriek leverbaar, zodat deze zonder voorboring kunnen worden gemaakt.

#### Opmerking:

Pengatverzinker met **TiN-coating** op aanvraag leverbaar. Speciaal voor de bewerking van grijs gietijzer, messing en chroom-nikkelstaal kan de **uitvoering in hardmetaal** worden aangeboden.

Verzinkbereik: 24 - 66 mm

Boring-Ø H7: 22 mm

Boring lengte: 28 mm

Buiten-Ø: 34,5 mm

Lengte a: 75 mm

Lengte b: 81 mm

### Technische beschrijving

Lengte b	81 mm
Boring lengte	28 mm

Verzinkbereik	24 - 66 mm
Lengte a	75 mm
Boring-Ø H7	22 mm
Buiten-Ø	34,5 mm
Producttype	Opname