

Garant**Krimpapparaat, Type: SET****Bestelgegevens**

Bestelnummer	354210 SET
GTIN	4045197812711
Artikelklasse	30W

Omschrijving**Uitvoering:**

Krimpapparaat met geïntegreerde luchtkoeling op krimppositie.

Maximaal krimpbare gereedschapslengte 500 mm.

Opbergmogelijkheid voor wisselschijven.

Krimpapparaat GARANT SU1. Uniek design – modulair - eenvoudige bediening - alles op de juiste plaats.

Toepassing:

- **Voor contourafhankelijke luchtkoeling.**
- **Voor het krimpen en uitzetten voor schachten van HM en HSS.**
- **Krimpbereik Ø 3 – 32 mm.**

Levering:

Set samengesteld uit: Krimpapparaat nr. 354210_SU1, 4 wisselschijven Ø 3 – 32 mm nr. 354240; klemring, 1 paar hittebestendige handschoenen, koeleenheid met actieve koeler nr. 354215 CU1, 5 koelinzetstukken Ø 6 – 32 mm nr. 354260.

Accessoires:

Geschikte onderbouw nr. 354291, reserve-wisselschijven nr. 354240, **gereedschapsbasisopnames nr. 354225 – 354227**, koeladapter voor luchtkoeling nr. 354235 – 354236, koelinzetstukken nr. 354260 – 354279 in de reserve-onderdelenlijst.

Technische beschrijving

Gewicht	84 kg
Diepte	533 mm
Breedte	1130 mm
Hoogte	986 mm
Serie	SU1
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Krimpapparaat

Accessoires

Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 3 mm	354268 3
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Hittebestendige handschoenen, paar Handschoenmaat 8	094645 8
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 4 mm	354268 4
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 5 mm	354268 5
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Onderbouwkast voor krimpapparaat Breedte 1500 mm	354291 1500
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Onbewerkt koelinzetstuk	354279
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 10 mm	354268 10
Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 8 mm	354268 8
Koelinzetstuk4,5° Voor span-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 6 mm	354268 6
Koelinzetstuk3° Voor span-Ø D1 12 mm	354268 12

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1