



Koelvloeistofnippel HighPressure recht, Schroefdraad: M8X1



Bestelgegevens

Bestelnummer	319474 M8X1
GTIN	2050002047877
Artikelklasse	33C

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Hogedrukspuitnippel – Speciaal voor hoge drukk niveaus tot 80 bar. Verstelbare hoekstand van de sproeier. Robuuste en duurzame uitvoering van aluminium.

Recht rond mondstuk, uitvoering met meerdere gaten, 5 (gaten) × Ø 1 mm.

Toepassing:

Voor gebruik op statische en aangedreven draaihouders via een draadaansluiting.

Technische beschrijving

Type	recht
Uitvoering	Schroefdraad
Draadaansluiting	M8x1
Pijpdoorlaat-Ø	1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Koelvloeistofnippel

