



## Koelvloeistofnippel HighPressure recht, Schroefdraad: M10X1



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319474 M10X1  |
| GTIN          | 2050002047884 |
| Artikelklasse | 33C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

**Hogedrukspuitnippel** – Speciaal voor hoge drukniveaus tot 80 bar. Verstelbare hoekstand van de sproeier. Robuuste en duurzame uitvoering van aluminium.

Recht rond mondstuk, uitvoering met meerdere gaten, 5 (gaten) × Ø 1 mm.

#### Toepassing:

Voor gebruik op statische en aangedreven draaihouders via een draadaansluiting.

### Technische beschrijving

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Type              | recht               |
| Draadaansluiting  | M10×1               |
| Uitvoering        | Schroefdraad        |
| Pijpdoorlaat-Ø    | 1 mm                |
| Inwendige koeling | ja                  |
| Producttype       | Koelvloeistofnippel |

