

**Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461630 300
GTIN	4007368118824
Artikelklasse	46R

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij staal, mat oppervlak met optisch scherpe schaalverdeling. Bovenkant met mm-verdeling, onderkant met 1/2 mm-verdeling. Achterkant met omrekeningstabel inch/metrisch en tabel met kerngat-Ø.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,13 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Kalibratie	F10
Norm	EG I
Verdeling bovenkant	1 mm
Verdeling onderkant	0,5 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------