

**Verflak Acrylic Paint signaalgeel, Inhoud: 400ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083101 400
GTIN	5412386201363
Artikelklasse	08E

Omschrijving**Uitvoering:**

Sneldrogende verflak op basis van acrylhars met hoge dekkraft en vuleigenschap. Met de unieke combinatie van flexibiliteit en slagvastheid is het product zeer bestand tegen externe invloeden en biedt het een langdurige bescherming voor elk type oppervlak. De dekverf is kras- en slagvast en heeft een hoge UV- en weerbestendigheid. Zowel binnen als buiten inzetbaar.

Opmerking:

Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van roest, stof en vet zijn. Blik voor gebruik goed schudden.

Technische beschrijving

Markeerkleur	signaalgeel
watervast	ja
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Droogtijd	10 min

Geschikt voor materialen	hout
Geschikt voor materialen	Beton
Geschikt voor materialen	kunststof
Geschikt voor materialen	Metall
maximale oppervlaktetemperatuur	80 °C
sneldrogend	ja
Inhoud	400 ml
UV-bestendig	ja
Producttype	Markeringsverf