

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Inhoud (ml of l): 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088006 500
GTIN	4062406403164
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

**Extreme ontvettingskracht** door hybride technologie. Ingebrande verontreinigingen, speciale vetten, oliën, roet, rubberdeeltjes, bitumen, wassen en pasta's worden door middel van plantenextracten losgemaakt en door de tensidetechnologie snel van het oppervlak verwijderd. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

Power Force is een waterige, schuimarme reiniger, gebaseerd op duurzame grondstoffen. Door de natuurlijke materialen worden verontreinigingen krachtig opgelost zonder de oppervlakken aan te tasten. Een aangename geur, de afwezigheid van oplosmiddelen en VOC maakt dit een perfecte begeleider voor krachtig, veilig werken. Power Force is een effectief alternatief voor oplosmiddelen. Naast de handmatige toepassing kan het ook in onderdelenreinigingsapparaten worden ingebouwd. Bij deze toepassing kan de reiniger meerdere keren worden gebruikt en ondersteunt deze het circulaire gedachtegoed. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar voorkomt ook verspilling. Door de NSF-certificering is de reiniger niet alleen toepasbaar in het onderhoud, maar ook in de levensmiddelenindustrie.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**

**Technische beschrijving**

Kleur	transparant
Temperatuur toepassingsgebied	2 - 40 °C
Vorm	vloeibaar
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Kookpunt	100 °C
Uitvoering	Sproeifles
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	10,5 - 11
Dichtheid	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Inhoud	0,5 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger