

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Inox Care, Inhoud (ml of l): 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088005 20
GTIN	4062406403157
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Reinigt, beschermt en verzorgt edelstaal, aluminium, zachte metalen en kunststoffen.

Verwijdert veilig en eenvoudig stof, vingerafdrukken en oliën. Laat een stralende glans achter.

20-liter-jerrycan. Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen.

De edelstaalreiniger is gebruiksklaar en kan handmatig worden gebruikt. Een absoluut must

voor hoogwaardige apparaten, oppervlakken en metalen onderdelen die ook voor een langere

opslag betrouwbaar moeten worden beschermd. De edelstraalspray is met name geschikt voor

de metaalbewerking en automotive. Door de NSF-certificering is deze ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie voor het reinigen en onderhouden van grote installaties.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

Technische beschrijving

Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Kookpunt	100 °C

Uitvoering	Jerrycan
Kleur	wit
Vorm	vloeibaar
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	11,4
Dichtheid	0,94 g/cm ³
Inhoud	20 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger

Accessoires

GARANT GreenPlusJerrycan-aftapkraan geschikt voor jerrycanmaat 20-30 l

088010 20-30