



## Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 120, Span-Ø D1: 8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	304319 8
GTIN	4062406421960
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

**Met niet-afsluitbare koelkanaalboringen.**

#### Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

#### Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

#### Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

### Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	8
Buiten-Ø D	28 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Opname	HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69882-4
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder