



Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 120, Span-Ø D1: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	304319 18
GTIN	4062406422110
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met niet-afsluitbare koelkanaalboringen.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Opname	HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69882-4
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------