

**Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306137 27
GTIN	4062406422592
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.
Balanceerkwaliteit G 6,3 bij 20000 min¹.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwars sleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	27 mm
Freesdoornlengte L ₄	33 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Buiten-Ø D	48 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm

Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	HSK-A 63 A = 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27