

**Garant****Schroefborging 2GP22, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088060 50
GTIN	4062406422790
Artikelklasse	01K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component Schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP22** laagvast. Gemiddelde viscositeit. Ideaal voor gemakkelijk demonteerbare Schroefverbindingen. Voor het borgen van schroeven met fijne schroefdraad.

**Toepassing:**

**Weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

Minimaal losbreekmoment	5,5 - 11,5 Nm
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C

Voor draadafmeting M tot	M36
Handvastheid na	5 - 10 min
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Dynamische viscositeit	800 - 1500 mPas
geschikt voor materiaal	metaal
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Chemische basis	Methacrylate
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Dichtheid	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	100 °C
Sterkteklasse	geringe sterkte
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
Kleur	paars
Vorm	vloeibaar
Voor draadsoort	Fijne draad
Inhoud	50 ml
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging