

Garant**Schroefborging 2GP90, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088063 50
GTIN	4062406423452
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP90** middelvast. Betrouwbare afdichting van gietbehuizingen en lasnaden. Ook voor het naderhand borgen en bevestigen van kleine schroeven en cilindrische onderdelen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Chemische basis	Methacrylate
geschikt voor materiaal	metaal

Minimaal losbreekmoment	10 - 15 Nm
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Volledig uitgehard na	5 - 8 h
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Vorm	vloeibaar
Vlampunt	100 °C
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Dynamische viscositeit	10 - 20 mPas
Voor draadafmeting M tot	M6
Handvastheid na	40 - 60 min
Kleur	groen
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	voorgemonteerde schroefverbindingen
Sterkteklasse	Middelsterk
Inhoud	50 ml
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging