

Garant GREENPLUS

Schroefdraadafdichtmiddel 5GP77, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088066 50
GTIN	4062406423513
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media.

Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen Schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP77**. Vormt een afdichting voor buisdraadverbindingen conisch/ cilindrisch tot R3 inch, bijv. gasleidingssystemen. Warmtebestendig.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Dichtheid	1,09 g/cm ³
Sterkteklasse	Zeer sterk
Voor draadafmeting M tot	M80
Handvastheid na	5 - 15 min
Kleur	geel
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht

Eigenschap	markeringsvrij
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Voor draadafmeting inch	3 inch
Inhoud	50 ml
Vlampunt	100 °C
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Minimaal losbreekmoment	20 - 30 Nm
Vorm	vloeibaar
Demontage	met normaal gereedschap
Chemische basis	Methacrylate-ester
maximale spleetmaat	0,35 mm
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpdraad
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Dynamische viscositeit	20000 - 40000 mPas
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen